

## 添付:クリーンバキューム CV-1、CV-1A のモーター、カーボンブラシの確認について

製造時期、修理履歴により、モーター型式、取付方法が異なります。

現在、現地で交換する為に部品単体で手配する場合に、シリアル No.、修理履歴シール(ML モーターへの変更表示)でモーター型式を確認していますが、間違ってしまうケースが生じています。

右図のようにビス8個を緩めて底板を外し、現品と写真を比べて、モーターの型式を確認していただくと、確実です。




### 1 SDW モーター

シリアル No. 下4桁 ~3500

- ・本体板金に直接モーター取付。SDW モーターのみ取付可能。
- ・カーボンブラシの現地交換は可能。
- ・SDW モーターの現地交換は不可(2025 年 1 月より単品販売中止)。  
工場修理は可能。

SDW モーター




### 2 SDW モーター又は ML モーター

シリアル No. 下4桁 3501~7371

- ・工場出荷時は右写真のように SDW モーターが実装されている。
- ・現地でのモーター交換、工場での修理があった場合、右下図のように ML モーター実装となっている。モーター取付板は異なる。  
「ML シリーズモーター使用」のシールが貼られている。

モーター取付板



### 3 ML モーター(現状、工場出荷)

シリアル No. 下4桁 7372~

- ・全て ML モーター実装

ML モーター

